



EH111



IP20

Interr. horário 1 canal 24h c/ res 3M

Características técnicas

Equipamento

Número de canais 1

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Potência

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio
230V 900 W

Potência dissipada a plena carga 1 W

Funções

Número de canais em operação 1

Ligações

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1 - 4 mm²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

Capacidade

Número de módulos 3

Dimensões

Altura 90 mm

Largura 54 mm

Profundidade 60 mm

Textos

Modo de comutação Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6) 3 A

Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal
em AC1 em ciclos 50000

