



EH271



Interr. horário 1 canal 7d c/ res 2M

Características técnicas

Equipamento

Número de canais 1

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio
230V 1000 W

Potência dissipada a plena carga 1 W

Funções

Número de canais em operação 1

Ligações

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1 - 4 mm²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Capacidade

Número de módulos 2

Dimensões

Altura 90 mm

Largura 36 mm

Profundidade 58 mm

Textos

Modo de comutação Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6) 3 A

Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal
em AC1 em ciclos 50000