



BF425



Bloco dif. 4P 25A 300mA tipo A HI 2M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	25 A
Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	300 mA

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Índice de proteção

Tipo de corrente residual	A HI
---------------------------	------

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	1,70 - 1,70 Nm
---------------------------	----------------

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	2000
N.º de manobras mecânicas	2000

Tensão

Tensão nominal de isolamento U _i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp}	4000 V