





Bloco dif. 4P 25A 300mA tipo A HI 2M

Características técnicas

Inter	ารเตล	ae a	ല സ	rrente

Corrente nominal	25 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	300 mA
Arquitetura	
Número de polos	4
ìndice de proteção	
Tipo de corrente residual	АН
Capacidade	
Número de módulos	2
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Instalação / montagem	
Binário de aperto nominal	1,70 - 1,70 Nm
Endurância	
N.º de manobras elétricas em ciclos	2000
N.º de manobras mecânicas	2000
Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V