



EH771



## Interr. horário 1c 7d c/ res 230V 72x72

### Características técnicas

#### Equipamento

Número de canais 1

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Potência

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio  
230V 1000 W

Potência dissipada a plena carga 1 W

#### Funções

Número de canais em operação 1

#### Ligações

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 50 °C

#### Capacidade

Número de módulos 4

#### Dimensões

Altura 72 mm

Largura 72 mm

Profundidade 48,50 mm

#### Textos

Modo de comutação Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação Para montagem à superfície

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

#### Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal  
em AC1 em ciclos 50000

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V