



EHN011

Interr. horário 1 canal 24h c/ res 1M

Características técnicas

Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Consumo de energia em operação	0,50 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1000 W
Potência dissipada a plena carga	1 W

Funções

Número de canais em operação	1
------------------------------	---

Ligações

Número de contactos	1
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +50 °C
------------------------------	--------------

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	17,5 mm
Profundidade	60 mm

Textos

Modo de comutação	Contacto NA
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos	50000
---	-------

