



EHN111

## Interr. horário 1 canal 24h c/ res 3M

### Características técnicas

#### Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Potência

Consumo de energia em operação	0,50 W
--------------------------------	--------

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1100 W
--	--------

Potência dissipada a plena carga	1 W
----------------------------------	-----

#### Funções

Número de canais em operação	1
------------------------------	---

#### Ligações

Número de contactos	1
---------------------	---

Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	-------------------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +55 °C
------------------------------	--------------

#### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

#### Dimensões

Altura	90 mm
--------	-------

Largura	54 mm
---------	-------

Profundidade	60 mm
--------------	-------

#### Textos

Modo de comutação	Contacto de comutação
-------------------	-----------------------

Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
--------------------	----------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

#### Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

#### Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos	50000
---	-------

