



EKSQ405BL

## Caixa+Tampa cega para cargas pesadas 24M

### Características técnicas

#### Arquitetura

Com ranhura para pavimento Sim

#### Forma

Forma Quadrado

#### Dimensões

Profundidade da montagem 116 mm

Comprimento para embutir 405 mm

Largura incorporada 405 mm

Altura 116 mm

Tamanho nominal 244 mm

Espessura do rebaixo do tapete 28 mm

#### Equipamento

Número de caixas de saída 0

Número de saídas da conduta 0

#### Condições de utilização

Carga máxima 3 - 20 kN

#### Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade Sim

Adequado para instalação em piso elevado Sim

#### Materiais

Material Aço inoxidável

Cor Aço inoxidável

#### Funções

Adequado para canal de subsolo Sim

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK10

Índice de proteção IP IP20

Tamanho da instalação (instalações sob o piso) Q12

Livre de halógeno Sim