



EKSQ405BL

Caixa+Tampa cega para cargas pesadas 24M

Características técnicas

Arquitetura

Com ranhura para pavimento Sim

Forma

Forma Quadrado

Dimensões

Profundidade da montagem 116 mm

Comprimento para embutir 405 mm

Largura incorporada 405 mm

Altura 116 mm

Tamanho nominal 244 mm

Espessura do rebaixo do tapete 28 mm

Equipamento

Número de caixas de saída 0

Número de saídas da conduta 0

Condições de utilização

Carga máxima 3 - 20 kN

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade Sim

Adequado para instalação em piso elevado Sim

Materiais

Material Aço inoxidável

Cor Aço inoxidável

Funções

Adequado para canal de subsolo Sim

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK10

Índice de proteção IP IP20

Tamanho da instalação (instalações sob o piso) Q12

Livre de halógeno Sim