



BR264

Bloco dif. 2P 63A sel. 500mA AC 2M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal I _{dn}	500 mA
Corrente nominal	63 A

Arquitetura

Número de polos	2
Posição neutra	Esquerda

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Conectividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
--	------------------

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	35 mm
Profundidade	92 mm