



BS363

Bloco dif. 3P 63A sel. 1A tipo HI 3M

Características técnicas

Arquitetura

Posição do neutro	Esquerda
Nº de pólos	3 P

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000 V

Corrente eléctrica

Sensibilidade diferencial	1 A
Intensidade nominal	63 A

Corrente / temperatura

Corrente estipulada a 40°C	63 A
----------------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	9.2 cm
Altura produto instalado	7 cm
Largura produto instalado	3.5 cm

Frequência

etimfrequency	50 Hz
---------------	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	7.5 W
--------------------------------	-------

Disparador

Protegido contra disparos intempestivos	Não
Disparo rápido (Short time)	Sim

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	2000
Nº de manobras mecânicas	1000

Instalação, montagem

Binário de aperto	2,8Nm
Tipo de tranca alta para produtos modulares	Plástico

Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	não aplicável
Elevada desmontagem para produtos modulares	Sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Não
Ligação	
Secção de ligação em cabo flexível	16mm ²
Configurações	
Sensibilidade diferencial regulável	Não
Tempo de disparo regulável	Não
Temp. da protecção diferencial	0.3 s
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Tipo de protecção diferencial	A SEL
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Altitude	2000 m