


BS364



### Bloco dif. 3P 63A sel. 1A tipo AC 3M

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Intensidade de corrente

Corrente de funcionamento residual nominal I <sub>dn</sub>	1000 mA
Corrente nominal	63 A

##### Arquitetura

Número de polos	3
Posição neutra	Esquerda

##### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---