



EPS410B



Telerruptor electr. 1NA 230V lig. rápida

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão circuito de comando em DC	0 V
Tensão circuito de comando em AC	230 V

Corrente eléctrica

Intensidade na posição aberta	100 mA
Intensidade nominal	16 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	18 mm

Potência

Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas	1000 VA
Consumo à chamada	5 VA
Potência total dissipada em IN	1.2 W

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo	300 VA
---	--------

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 2,5mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 2,5mm ²
Nº de contactos	1
Tipo de contactos	1NA
Tipo de ligação	Borne sem parafusos

Equipamento

Tipo de telerruptor	Electrónico
---------------------	-------------

Utilização

Duração do impulso	50 ms
--------------------	-------

Padrões

texto	IEC/EN 60669-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...60 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C
manualoperationpossible	Sim
