



ERC225S

## Contactor silencioso manu 25A, 2NA, 230V

### Características técnicas

#### Ligações

Tipo de contactos	2NA
Número de contactos	2
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	25 A
------------------	------

#### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub>	4000 V
Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>	250 V
Tensão de comando AC	230 - 230 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

#### Endurância

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

#### Potência

Potência total dissipada em IN	5,20 W
Consumo à chamada	2,50 VA

#### Dimensões

Altura	83 mm
Largura	17,85 mm
Profundidade	60 mm

#### Equipamento

Número de contactos NA	2
------------------------	---

Número de contactos NF	0
Com comando manual	Sim
<b>Instalação / montagem</b>	
Binário de aperto nominal	1,20 - 1,20 Nm