



ERC263

**Contactora com manu 63A, 2NA, 230V**

**Características técnicas**

**Ligações**

Tipo de contactos	2NA
Número de contactos	2
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Capacidade**

Número de módulos	3
-------------------	---

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	440 V
Tensão de comando AC	230 - 230 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

**Endurância**

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

**Potência**

Potência total dissipada em IN	11,50 W
Consumo à chamada	62,50 VA

**Dimensões**

Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	60 mm

**Equipamento**

Número de contactos NA	2
------------------------	---

Número de contactos NF

0

Com comando manual

Sim