



EC100

Contador de horas analógico

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50 Hz
-----------------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	60 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	35 mm
frontplateheight	90 mm
frontplatewidth	35 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	1.5 W
--------------------------------	-------

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Calha DIN
------------------	-----------

Equipamento

Unidade de leitura	1 h
Nº de dígitos	6

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...60 °C