



EC362

Cont. energia trif. directo 100A 2T

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	3 P
Tipo de pólos	3P+N
Modo de fixação	Calha DIN

Funções

Tipo de tarifa	2 taxas
----------------	---------

Configuração

Nº de módulos	7
---------------	---

Compatibilidade

Compatível com	Compra
----------------	--------

Comandos e indicadores

Nº de posições do comutador	1
-----------------------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	195 / 400 / 460 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	4 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente de funcionamento	0.08 / 100 A
Intensidade nominal	100 A
I máx do circuito de medida	100 A

Dimensões

Altura produto instalado	90 mm
--------------------------	-------

Potência

Potência consumida	7.5 VA
Potência total dissipada em IN	1.8 W
Impulso/KWh	10 Imp/kWh

Especificações Eléctricas

Tipo de emissor de impulso	electrico
----------------------------	-----------

Medição

Contador de energia reactiva	Energia Activa e Reactiva
------------------------------	---------------------------

Intervalo de medida da tensão	230 V
Tipo de aparelho de medida	Electrónica
Princípio de medição	Medição directa
Alimentação	
Número de fases para alimentação de energia	4 fases
Ligação	
Tipo de ligação ao Bus	outro
Configurações	
Força de impulso	100 Wh
Equipamento	
Número total de posições	7
Número máximo de itens	1
Tipo de tarifa do contador de energia	Externa
Rolling code	Não
Utilização	
Duração do impulso	100 ms
Intervalo entre 2 impulsos	100 ms
Padrões	
Certificado	Directiva de instrumentos de medição
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C