



EC367M

Cont. energia trif. dir. 100A MODBUS+MID

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus	MODBUS
Modo de fixação	Calha DIN

Funções

Tipo de tarifa	One-tarifário
----------------	---------------

Configuração

Nº de módulos	7
---------------	---

Principais características eléctricas

Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50 Hz

Corrente eléctrica

Corrente mínima de funcionamento	80 mA
Intensidade nominal	100 A
I máx do circuito de medida	100 A

Potência

Potência consumida	10 VA
Potência total dissipada em IN	2 W

Especificações Eléctricas

Tipo de emissor de impulso	electrico
----------------------------	-----------

Medição

Gama de medida da frequência	50 Hz
Contador de energia reactiva	Energia Activa e Reactiva
Intervalo de medida da tensão	230 a 400 V
Tipo de aparelho de medida	Electrónica
Princípio de medição	Transformador de medida

Alimentação

Número de fases para alimentação de energia	4 fases
---	---------

Ligação

Tipo de ligação ao Bus	RS-485
Nº de fasses acessíveis	3

Equipamento

Número total de posições	7
Tipo de display	Digital
Tipo de tarifa do contador de energia	Externa
Rolling code	Não
Padrões	
Certificação PTB	0
Certificado	Directiva de instrumentos de medição
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C