



ERD263

### Contactor c/cmdo manual 63A, 2NA, 24V 3M

#### Características técnicas

##### Ligações

Tipo de contactos	2NA
Número de contactos	2
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

##### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	440 V
Tensão de comando AC	24 - 24 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

##### Endurância

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

##### Potência

Potência total dissipada em IN	12,20 W
Consumo à chamada	60 VA

##### Dimensões

Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	60 mm

##### Equipamento

Número de contactos NA	2
------------------------	---

Número de contactos NF

0

Com comando manual

Sim