



ESC125

**Contactora 25A, 1NA, 230V 1M**

**Características técnicas**

**Ligações**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tipo de contactos                       | 1NA                    |
| Número de contactos                     | 1                      |
| Secção transversal de condutor flexível | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Secção transversal de condutor rígido   | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 25 A |
|------------------|------|

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Frequência**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

**Tensão**

|   |             |
|---|-------------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V      |
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 250 V       |
| Tensão de comando AC                          | 230 - 230 V |
| Tensão de comando DC                          | 0 - 0 V     |

**Condições de utilização**

|   |             |
|---|-------------|
| Temperatura de funcionamento            | -10 - 50 °C |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -40 - 80 °C |

**Endurância**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| N.º de manobras mecânicas           | 100000 |
| N.º de manobras elétricas em ciclos | 30000  |

**Potência**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Potência total dissipada em IN | 2,50 W   |
| Consumo à chamada              | 10,70 VA |

**Dimensões**

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 83 mm    |
| Largura      | 17,85 mm |
| Profundidade | 60 mm    |

**Equipamento**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de contactos NA | 1 |
|------------------------|---|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Número de contactos NF       | 0              |
| Com comando manual           | Não            |
| <b>Instalação / montagem</b> |                |
| Binário de aperto nominal    | 1,20 - 1,20 Nm |