



ESD240

Contactora 40A, 2NA, 24V 3M

Características técnicas

Ligações

Tipo de contactos	2NA
Número de contactos	2
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 25 mm ²

Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp}	4000 V
Tensão nominal de isolamento U _i	440 V
Tensão de comando AC	24 - 24 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Endurância

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

Potência

Potência total dissipada em IN	8,60 W
Consumo à chamada	60 VA

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	60 mm

Equipamento

Número de contactos NA	2
------------------------	---

