



EH011



## Interr. horário 1 canal 24h c/ res 1M

### Características técnicas

#### Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Potência

Consumo de energia em operação	0,50 VA
--------------------------------	---------

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	900 W
--	-------

Potência dissipada a plena carga	1 W
----------------------------------	-----

#### Funções

Número de canais em operação	1
------------------------------	---

#### Ligações

Número de contactos	1
---------------------	---

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

#### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Dimensões

Altura	80 mm
--------	-------

Largura	18 mm
---------	-------

Profundidade	60 mm
--------------	-------

#### Textos

Modo de comutação	Contacto NA
-------------------	-------------

Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
--------------------	----------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

#### Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

#### Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos	30000
---	-------

