



EH110

□ IP20

## Interr. horário 1 canal 24h s/ res 3M

### Características técnicas

#### Equipamento

Número de canais 1

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Potência

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio  
230V 900 W

Potência dissipada a plena carga 1 W

#### Funções

Número de canais em operação 1

#### Ligações

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

#### Capacidade

Número de módulos 3

#### Dimensões

Altura 90 mm

Largura 65 mm

Profundidade 54 mm

#### Textos

Modo de comutação Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

#### Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6) 3 A

Poder de corte 16 A

#### Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal  
em AC1 em ciclos

50000

**Tensão**

---

Tensão nominal de funcionamento Ue

230 - 230 V