



ETC440

## Contactor dia/noite 40A, 4NA, 230V 3M

### Características técnicas

#### Ligações

Tipo de contactos	4NA
Número de contactos	4
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
------------------	------

#### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub>	4000 V
Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>	440 V
Tensão de comando AC	230 - 230 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

#### Endurância

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

#### Potência

Potência total dissipada em IN	14,30 W
Consumo à chamada	62,50 VA

#### Dimensões

Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	64 mm

#### Equipamento

Número de contactos NA	4
------------------------	---

Número de contactos NF

0

Com comando manual

Sim