

EHN011

**Interr. horário 1 canal 24h c/ res 1M**

**Características técnicas**

**Equipamento**

Número de canais 1

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Potência**

Consumo de energia em operação 0,50 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio  
230V 1000 W

Potência dissipada a plena carga 1 W

**Funções**

Número de canais em operação 1

**Ligações**

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - +50 °C

**Capacidade**

Número de módulos 1

**Dimensões**

Altura 90 mm

Largura 17,5 mm

Profundidade 60 mm

**Textos**

Modo de comutação Contacto NA

Modo de instalação Para montagem em calha DIN

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

**Intensidade de corrente**

Potência máx. (cos phi 0,6) 3 A

**Endurância**

N.º de manobras elétricas à carga nominal  
em AC1 em ciclos 50000

