




EHN111



## Interr. horário 1 canal 24h c/ res 3M

### Características técnicas

#### Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Potência

Consumo de energia em operação	0,50 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1100 W
Potência dissipada a plena carga	1 W

#### Funções

Número de canais em operação	1
------------------------------	---

#### Ligações

Número de contactos	1
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +55 °C
------------------------------	--------------

#### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

#### Dimensões

Altura	90 mm
Largura	54 mm
Profundidade	60 mm

#### Textos

Modo de comutação	Contacto de comutação
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

#### Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6)	3 A
-----------------------------	-----

#### Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos	50000
---	-------

