




EVA004



Contacto Aux. ligação frontal 2NA+2NF

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 15 A

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 690 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 60 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Tipo de contactos 2NF+2NA