



EPN511

## Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominal    | 16 A |
| Corrente de repouso | 6 mA |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Ligações

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Tipo de contactos                       | 1NA                      |
| Secção transversal de condutor flexível | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Secção transversal de condutor rígido   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Número de contactos                     | 1                        |

#### Tensão

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tensão de comando AC            | 12 - 12 V |
| Tensão de comando DC            | 0 - 0 V   |
| Tensão de comando 1             | 12 - 12 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 250 V     |

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Condições de utilização

|   |             |
|---|-------------|
| Temperatura de funcionamento            | -5 - 40 °C  |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -40 - 80 °C |

#### Conectividade

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
|------------------|----------------------|

#### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 1,20 W |
| Consumo à chamada              | 25 VA  |

#### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 83 mm    |
| Largura      | 17,50 mm |
| Profundidade | 63 mm    |

#### Iluminação

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Carga máxima lâmpada fluorescente | 800 VA |
|-----------------------------------|--------|