

HA305

Inter. corte visível 3P 100A 6M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 100 A

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 50 mm² max.

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 800 V

Tensão nominal de resistência a impulsos
U_{imp} 8000 V

Potência

Potência dissipada por polo 3,10 W

Potência total dissipada em IN 9,30 W

Potência operacional nominal inferior a
400 V AC AC1 65000 W

Equipamento

Acionamento do motor opcional Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C

Tampa, porta

Bloqueável Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Arquitetura

N.º de polos 3P

Tipo de órgão de comando Botão de giro curto