



HA354

## Inter. corte aparente 3P 250A

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	9 kA

#### Arquitetura

Número de polos	3
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

#### Dimensões

Altura	160 mm
Largura	180 mm
Profundidade	130 mm

#### Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

#### Ligações

Secção transversal de condutor rígido	150 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	120 mm <sup>2</sup>

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

#### Potência

Potência dissipada por polo	5,80 W
Potência total dissipada em IN	17,40 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	164000 W

#### Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------