



HA358

Inter. corte aparente 3P 630A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
Corrente nominal de resistência de curta duração I _{cw} IEC60947	13 kA

Arquitetura

Número de polos	3
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
N.º de polos	3P

Dimensões

Altura	260 mm
Largura	230 mm
Profundidade	165 mm

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	2x 300 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	2x 300 mm ²

Tensão

Tensão nominal de isolamento U _i	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U _{imp}	8000 V

Potência

Potência dissipada por polo	30,90 W
Potência total dissipada em IN	92,70 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	414000 W

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------