



HA360

Inter. corte aparente 3P 800A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	800 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	26 kA

Arquitetura

Número de polos	3
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
N.º de polos	3P

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	2x 300 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	2x 300 mm ²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	12000 V

Potência

Potência dissipada por polo	39,70 W
Potência total dissipada em IN	119,10 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	526000 W

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------