



ERD263S

Contactora silenciosa manu 63A, 2NA, 24V

Características técnicas

Ligações

| | |
|---|--------------------------|
| Tipo de contactos | 2NA |
| Número de contactos | 2 |
| Secção transversal de condutor flexível | 1.5 - 16 mm ² |
| Secção transversal de condutor rígido | 1.5 - 25 mm ² |

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Tensão

| | |
|---|-----------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 440 V |
| Tensão de comando AC | 24 - 24 V |
| Tensão de comando DC | 24 - 24 V |

Condições de utilização

| | |
|---|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 50 °C |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -40 - 80 °C |

Endurância

| | |
|-------------------------------------|--------|
| N.º de manobras mecânicas | 100000 |
| N.º de manobras elétricas em ciclos | 30000 |

Potência

| | |
|--------------------------------|---------|
| Potência total dissipada em IN | 14,50 W |
| Consumo à chamada | 5,20 VA |

Dimensões

| | |
|--------------|-------|
| Altura | 85 mm |
| Largura | 54 mm |
| Profundidade | 60 mm |

Equipamento

| | |
|------------------------|---|
| Número de contactos NA | 2 |
|------------------------|---|

Número de contactos NF

0

Com comando manual

Sim