



ESC463

**Contactora 63A, 4NA, 230V 3M**

**Características técnicas**

**Ligações**

Tipo de contactos	4NA
Número de contactos	4
Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Capacidade**

Número de módulos	3
-------------------	---

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub>	4000 V
Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>	440 V
Tensão de comando AC	230 - 230 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

**Endurância**

N.º de manobras mecânicas	100000
N.º de manobras elétricas em ciclos	30000

**Potência**

Potência total dissipada em IN	21,50 W
Consumo à chamada	62,50 VA

**Dimensões**

Altura	85 mm
Largura	54 mm
Profundidade	60 mm

**Equipamento**

Número de contactos NA	4
------------------------	---

