



HBT160H

**Bloco P250 4P 160A reg. 0,03-6A**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 160 A

Corrente de funcionamento residual nominal I<sub>dn</sub> 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

**Arquitetura**

Número de polos 4

**Índice de proteção**

Tipo de corrente residual A

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub> 500 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U<sub>imp</sub> 6000 V

**Ligações**

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis 35 - 150 mm<sup>2</sup>