



EZL100



Relé temporizado calibrador de impulsos

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 55 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 0.5 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.5 - 2.5 mm²

Capacidade

Número de módulos 1

Dimensões

Altura 87 mm

Largura 17,50 mm

Profundidade 65 mm