



HFD306

**Inter. secciona. fusível 3x63A (NH000)**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 63 A

**Arquitetura**

Número de polos 3

Tipo de órgão de comando Controlo rotativo remoto na porta

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento  $U_i$  750 V

**Potência**

Potência total dissipada em IN 25,20 W

Potência dissipada por polo 8,40 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 41000 W

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP00

**Fusível**

Dimensão do fusível NH000

**Dimensões**

Altura 118 mm

Largura 136 mm

**Tampa, porta**

Bloqueável Sim