



EZN006



IP40



Relé temporizado multifunções

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Consumo de energia em operação	15 VA
Potência dissipada a plena carga	2 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	450 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 50 °C
------------------------------	-------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Textos

Modo de comutação	Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA
Função	Funções: Tempo de atraso de ativação, tempo de atraso de desativação, margem de entrada única/margem de saída única, modelação de impulsos, intermitência simétrica, contacto aberto/fechado
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para montagem em calha DIN

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	58 mm