



FP04SW2

Univ. IP54 a.1550 l.1050 p.205

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Montagem na parede
-----------------	--------------------

Funções

coverwithoverpressurerelease	Não
------------------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	480
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	400 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	205 mm
--------------------------	--------

Profundidade produto instalado	205 mm
--------------------------------	--------

Profundidade interna	143 mm
----------------------	--------

Altura produto instalado	1550 mm
--------------------------	---------

Largura produto instalado	1050 mm
---------------------------	---------

Largura das unidades de divisão	48
---------------------------------	----

cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
----------------------------------	------

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1 mm
-------------------------------	------

Tipo de fechadura da porta	Fecho escamoteável com cremóne
----------------------------	--------------------------------

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	aço
----------	-----

Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
----------------------------------	-------------------

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	10
-------------	----

Quantidade de secção em largura	4
---------------------------------	---

Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK09
Índice de protecção IP	IP54
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Não
mainfireresistanceexx	-