



HFD425

Inter. secciona. fusível 4x250A (NH1)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 250 A

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Controlo rotativo remoto na porta

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 750 V

Potência

Potência total dissipada em IN 164,40 W

Potência dissipada por polo 41,10 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 164000 W

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Fusível

Dimensão do fusível NH1

Dimensões

Altura 195 mm

Largura 294 mm

Tampa, porta

Bloqueável Sim