



FR11S2

Univ. IP55 a.1700+200 l.300 p.275

Características técnicas

Funções

Protecção contra as sobretensões	Não
coverwithoverpressurerelease	Não

Configuração

Nº de módulos	132
---------------	-----

Compatibilidade

suitableforlightningprotection	Não
--------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	275 mm
Profundidade interna	275 mm
Altura produto instalado	1900 mm
Largura produto instalado	300 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1.5 mm
Altura	1650 mm
Largura	300 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover	1.5 mm
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinza claro
Cor	cinza
Cor RAL	RAL 7035 - Cinza claro
Material	chapa de aço
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
Transparente	Não

Instalação, montagem

Sujeito a modificações técnicas

Equipamento

N° de filas	11
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim

Padrões

deviceprotectionclassiec61140	II
-------------------------------	----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No
mainfireresistanceexx	-