



FR24H2

**Univ. IP55 a.1850+200 l.1050 p.400**

#### Características técnicas

##### Dimensões

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altura                      | 2050 mm |
| Largura                     | 1050 mm |
| Profundidade                | 400 mm  |
| Espessura da parede lateral | 1,50 mm |

##### Índice de proteção

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Índice de proteção IP      | IP55                    |
| Classe de proteção         | Classe de isolamento II |
| Recebe fechadura           | Sem bloqueio            |
| Resistência ao impactos IK | IK10                    |

##### Equipamento

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Número de secções                      | 4  |
| Número de aberturas da placa de flange | 8  |
| Número de filas                        | 12 |

##### Instalação / montagem

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Montagem                             | Montagem no chão |
| Adequado para utilização no exterior | Não              |

##### Materiais

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cor        | Cinzentos-claros |
| Código RAL | 7035             |
| Tratamento | Revestido a pó   |
| Material   | Aço              |
| Acabamento | Mate             |

##### Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 2   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

##### Intensidade de corrente

|                  |       |
|------------------|-------|
| Corrente nominal | 800 A |
|------------------|-------|

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 690 - 690 V |
|----------------|-------------|