



HA305

**Inter. corte visível 3P 100A 6M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 100 A

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido 50 mm<sup>2</sup> max.

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub> 800 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U<sub>imp</sub> 8000 V

**Potência**

Potência dissipada por polo 3,10 W

Potência total dissipada em IN 9,30 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 65000 W

**Equipamento**

Acionamento do motor opcional Não

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C

**Tampa, porta**

Bloqueável Sim

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Arquitetura**

N.º de polos 3P

Tipo de órgão de comando Botão de giro curto