



HMK299



Disjuntor 2P 125A C 30kA 3M

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos protegidos	2
Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	2 P
Curva	C

Funções

Com corte do neutro	Não
---------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	3
---------------	---

Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	30 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	415 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1.13 / 1.45 In
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	5 / 10 In
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	125 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	122 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	119 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	115.7 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	112 A

Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	109.1 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	105.6 A
etimicuiiec609472	30 kA
Poder de corte num polo em IT 400V (EN 60947-2)	4.5 kA
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)	4.5 kA
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz	25 %
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	30 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	30 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	30 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	30 kA

Coefficiente de correcção de corrente

Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	1

Dimensões

Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	53 mm

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	21 W
Potência dissipada por pólo	10.85 W

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	1000
Nº de manobras mecânicas	20000

Instalação, montagem

Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Tipo de tranca alta para produtos modulares	Plástico
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	plástico
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal de parafuso
Elevada desmontagem para produtos modulares	Sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Sim

Ligação	
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível	1 / 50 mm²
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm²
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm²
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível	1 / 50 mm²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	1 / 50 mm²

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Tropicalização	Todos o climas

Temperatura

Temperatura de calibração	40 °C
---------------------------	-------