



HA358

### Inter. corte aparente 3P 630A

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	13 kA

##### Arquitetura

Número de polos	3
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

##### Dimensões

Altura	260 mm
Largura	230 mm
Profundidade	165 mm

##### Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

##### Ligações

Secção transversal de condutor rígido	2x 300 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	185 mm <sup>2</sup>

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

##### Potência

Potência dissipada por polo	30,90 W
Potência total dissipada em IN	92,70 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	414000 W

##### Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------