

HA360

Inter. corte aparente 3P 800A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 800 A

Corrente nominal de resistência de curta duração I_{cw} IEC60947 26 kA

Arquitetura

Número de polos 3

Tipo de órgão de comando Botão de giro longo

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

Tampa, porta

Bloqueável Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 2x 300 mm²

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 1000 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp} 12000 V

Potência

Potência dissipada por polo 39,70 W

Potência total dissipada em IN 119,10 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 526000 W

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C