



HA452

### Inter. corte aparente 4P 160A

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

Corrente nominal de resistência de curta duração I<sub>cw</sub> IEC60947 7 kA

##### Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Botão de giro longo

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

##### Tampa, porta

Bloqueável Sim

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

##### Ligações

Secção transversal de condutor rígido 95 mm<sup>2</sup>

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub> 800 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U<sub>imp</sub> 8000 V

##### Potência

Potência dissipada por polo 3 W

Potência total dissipada em IN 9 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 105000 W

##### Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado Não

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C