



HA452

Inter. corte aparente 4P 160A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

Corrente nominal de resistência de curta duração I_{cw} IEC60947 7 kA

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Botão de giro longo

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

N.º de polos 4P

Dimensões

Altura 135 mm

Largura 120 mm

Profundidade 170 mm

Tampa, porta

Bloqueável Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 95 mm²

Secção transversal de condutor flexível 95 mm²

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 800 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp} 8000 V

Potência

Potência dissipada por polo 3 W

Potência total dissipada em IN 9 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 105000 W

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C