



HA456

**Inter. corte aparente 4P 400A**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 400 A

Corrente nominal de resistência de curta duração I<sub>cw</sub> IEC60947 13 kA

**Arquitetura**

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Botão de giro longo

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

**Tampa, porta**

Bloqueável Sim

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP00

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido 1x 240 mm<sup>2</sup>

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento U<sub>i</sub> 1000 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U<sub>imp</sub> 12000 V

**Potência**

Potência dissipada por polo 10,80 W

Potência total dissipada em IN 32,40 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 263000 W

**Comandos e sinalizadores**

Comando motorizado integrado Não

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C