

HA462

Inter. corte aparente 4P 1250A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 1250 A

Corrente nominal de resistência de curta duração I_{cw} IEC60947 50 kA

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Botão de giro longo

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

Tampa, porta

Bloqueável Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 4x 185 mm²

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 1000 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp} 12000 V

Potência

Potência dissipada por polo 85 W

Potência total dissipada em IN 255 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 822000 W

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C